

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7492.500

Gleitschienen, Schwerlast

Stand: 10.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7492.500 - Gleitschienen, Schwerlast für TS Netzwerkschränke mit zwei Befestigungsebenen

Für TS Netzwerkschränke mit zwei Befestigungsebenen, zur Unterstützung von schweren Einbauten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7492.500
Ausführung	Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen
Produktbeschreibung	Zur Unterstützung von schweren Einbauten. Die Gleitschienen werden einfach an den verkröpften Profilschienen eingehängt und mit Schrauben gesichert. Der kombinierte Einsatz mit zusätzlichen Tiefenstreben, oder bei 800 mm breiten Schränken mit der Profilschienen-Zusatzbefestigung, wirkt einer eventuellen Verwindung der Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen	498 mm
Belastbarkeit	80 kg, statische Last
Hinweis	In Kombination mit 19"-Montagerahmen nicht einsetzbar Die Gleitschienen bitte entsprechend dem jeweiligen 19"-Ebenenabstand wählen. Für eine Kombination mit den L-förmigen Profilschienen ist der Einsatz des Montageadapters für L-förmige Profilschienen erforderlich.
Auflagefläche	Breite: 55 mm Tiefe: 461 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1,24 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, Schwerlast, 800 N, Auflagefläche BxT: 55x461 mm

Ausschreibungstext

Schwerlast-Gleitschiene

Für die Befestigung an den L-förmigen TS
Profilschienen Adapter DK 7827.300

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): 0 mm x 0 mm x 461 mm