

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7266.035

### Geräteboden zur Rahmenbefestigung

Stand: 30.10.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7266.035 - Geräteboden zur Rahmenbefestigung für Schrankbreite 600 mm, 800 mm

Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.

## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | DK 7266.035                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausführung          | ungelocht                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktbeschreibung | Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.                                                                                                                                                    |
| Nutzen              | Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar<br>Montagebohrung für Griffe vorhanden                                                                                          |
| Einsatzgebiete      | Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme                                                                                                                                                                            |
| Material            | Stahlblech                                                                                                                                                                                                                     |
| Oberfläche          | Lackiert                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbe               | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                       |
| Lieferumfang        | Geräteboden, gelocht                                                                                                                                                                                                           |
| Einbaumöglichkeiten | Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis<br>Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis<br>Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis |
| Belastbarkeit       | 50 kg Flächenlast                                                                                                                                                                                                              |
| Montagehinweis      | Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt                                                                                                                                                     |
| Hinweis             | Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm                                                                                                                                                                         |
| Abmessung           | Breite: 471 mm<br>Höhe: 29 mm<br>Tiefe: 600 mm                                                                                                                                                                                 |

# Eigenschaften

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Passend für        | Gehäusotyp: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Breite: 600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                            |
| Nettogewicht       | 3.886                                              |
| Bruttogewicht      | 4.086                                              |
| Zolltarifnummer    | 94039910                                           |
| EAN                | 4028177165892                                      |
| ETIM 9             | EC002620                                           |
| ECLASS 8.0         | 27189261                                           |

## Ausschreibungstext

Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke

Geräteböden, BxT: 471 x 600 mm, aus 1,5 mm Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer Breite von 600 mm. Der Geräteboden kann mit maximal 50 kg belastet werden. Der Geräteboden ist in Netzwerkschränken mit DIN-Maßraasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos höhenverstellbar.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.

Abmessungen BxT: 471 x 600 mm