

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7338.130

## Rohrkit

Stand: 17.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7338.130 - Rohrkit für DET-AC III/EFD III

Rohrkit für Brandmelde- und Löschanlage DET-AC III Master und Brandfrüherkennungsanlage EFD III.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7338.130
Produktbeschreibung	Klebefreies Stecksystem zur Anbindung an die Brandmelde- und Löschanlage DET-AC III sowie an die Brandfrüherkennungsanlage EFD III.
Technische Daten	Durchmesser Kunststoffrohr: innen 18 mm, außen 22 mm
Funktionsweise	Der Lüfter der Anlagen saugt über dieses Rohrsystem kontinuierlich Luft aus dem zu schützenden Bereich an.
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	3 Kunststoffrohre jeweils 1 m T-Stück 2 Verbindungsstücke, gerade 4 Verbindungswinkel, 90° 2 Abschlussstopfen Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	0,81 kg
Zolltarifnummer	39173300
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Produktbeschreibung	DK Rohrkit, Zur aktiven Luftansaugung in Schranksystemen, für DET-AC III und EFD, Durchmesser Kunststoffrohr: innen 18 mm, Durchmesser Kunststoffrohr: außen 22 mm

## Ausschreibungstext

## Rohrsystem für die Luftansaugung

Klebfreies Stecksystem zur Anbindung an die Brandmelde- und Löschanlage sowie an die Brandfrüherkennungsanlage

Der Lüfter der Anlagen saugt über dieses Rohrsystem kontinuierlich Luft aus dem zu schützenden Bereich an.

Das Stecksystem beinhaltet folgende Teile:

3 Stck. Kunststoffrohr 1 Meter lang, Durchmesser innen:18 mm;

Durchmesser außen: 22 mm

1 T-Stück

2 gerade Verbindungsstücke

4 Stück 90° Winkel

2 Stck. Abschlussstopfen

Befestigungsmaterial

Farbe: schwarz

Artikelnummer: 7338.130

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG