


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9364.002 RiLineX Fuseholder

Stand: 12.09.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR




SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.002 - RiLineX Fuseholder

Kompakter RiLineX Fuseholder Class CC für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung Class CC (30 A) mit optischer LED-Sicherungsüberwachung. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffneten Zustand abschließbar und im geschlossenen Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 6 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9364.002
Nutzen	- Kompakte Breite - Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm - Für Class CC Sicherung nach UL 248-4 - UL-listed approbiert nach UL 4248 - Innovativer Einschwenkmechanismus, selektiver Austausch einzelner Sicherungseinsätze möglich - Gut zugängliche Push-in-Anschlüsse im unteren Bereich - Sicherungsentnahme-Tools im Lieferumfang enthalten - Abschließbar und plombierbar
Material	- Polyamid (PA 6) - Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Grundfarbe	- RAL 9005 - RAL 35745

Eigenschaften

Nennstrom (max.)	30 A
Anschlussart (elektrisch)	Zugfederklemme
Bemessungsbetriebsspannung	600 V AC
Elektrische Werte UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 18 mm Höhe: 263 mm Tiefe: 123,5 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse	1,5 - 6 mm ²
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sicherungseinsätze	Class CC
Für Sicherungstyp (Class)	Fuse Class CC
Brandlast	3,565 MJ/m ²
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1,013 kg
Zolltarifnummer	85369095

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Ausschreibungstext

RiLineX Reitersicherungselement (Typ Fuseholder)

Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Sicherungen Typ Class CC.
Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber
einzeln oder gemeinsam betätigt.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 600 V AC.
Mit UL Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 30 A
Anschluss: 1,5 - 6 mm²
Leitungsabgang: unten
Abmessungen: 18 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9364002