

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.550

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Stand: 02.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.550 - NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).

Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | SV 9666.550 |
| Produktbeschreibung | Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand). |
| Material | Abdeckung: Polystyrol Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Um einen problemlosen Kabelanschluss gewährleisten zu können, muss ober- oder unterhalb der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Berührungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-Modul N/PE installiert werden. |
| Abmessung | Breite: 500 mm Höhe: 750 mm |
| Baugröße | Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 5 |
| Für Baugröße | 8 x Gr. 00 4 x Gr. 1 4 x Gr. 2 4 x Gr. 3 |
| Passend für Artikel-Nr. | 9677.XXX |
| Passend für Sammelschienen | 40 x 10 50 x 10 60 x 10 |
| Mittenabstand der Sammelschienen | 185 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 3,84 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht | 3,89 kg |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Produktbeschreibung | SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 5 HE (750 mm), für 8 x Gr. 00, 4 x Gr. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm) |

Approbationen

| | |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
|-------------|---------------------------------------------------|