


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.600 Kompakttavler AE

Stat: 07-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1019.600 - Kompakttavler AE Rustfrit stål

Kompakt fordelingstavle AE, rustfrit stål, inkl. monteringsplade.

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Best.nr. | AE 1019.600 |
| Materiale | Kabinet: Rustfrit stål Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning Montageplade: Ståplade Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Overflade | Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm Montageplade: galvaniseret |
| Leveringsomfang | Kabinet med låge(r) Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam 3-punkts låsesystem |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensioner | Bredde: 1.000 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 300 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 940 mm x 1.155 mm |
| Antal låger | 2 |
| Lås | Udførelse lås: 3-punkts låsesystem Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam Material lock: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 71,4 kg |
| Bruttovægt | 79,5 kg |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | AE Kompakttavle, BHD: 1000 x 1200 x 300 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, dobbeltlåge, med 3-punkts låsesystem |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |