

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1213.000

Kompakttavle AX, stålplade

Stat: 29-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1213.000 - Kompakttavle AX, stålplade

Kompakttavlen AX med prægede husknaster i toppladen, i bunden og i siderne afspejler det velkendte 25 mm-systemgitter fra det store skab VX25. Takket være dette enestående, patenterede system er AX kompakttavlerne forberedt til alle former for udvidelse og eftermontering. Systemkomponenter og tilbehør kan nemt, hurtigt og sikkert installeres og eftermonteres på skinner uden behov for at bore.



Funktioner

Best.nr.	AX 1213.000
Fordele	Flere udbygningsmuligheder takket være integrerede udstansninger i 25 mm-systemgitteret i kombination med skinnen til indvendigt udstyr og vores brede udvalg af systemtilbehør Bevarelse af kapslingsklassen (UL-godkendelse) ved montering af skinnen til indvendigt udstyr uden at bore huller Ekstra montageniveau og øget belastningsevne takket være bundudbygningsskinne Enkel planlægning og konfiguration med Rittal-konfiguratoren RiPanel
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret
Farve	RAL 7035

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet med låge(r) Flangeplade(r) i skabsbunden Montageplade Hulskinne til låge Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-kode	IK10
Dimensioner	Bredde: 1.000 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 300 mm
Materialetykkelse, låge	2 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,5 mm
Materialetykkelse montageplade	2,5 mm
Mål montageplade (B x H)	945 mm x 1.175 mm
Antal låger	2
Hængselsiden kan ændres	Ja
Lås	Udførelse lås: 3-punkts låsesystem Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Flangeplade	Størrelse: 6 Antal: 2
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	71,5 kg
Bruttovægt	73,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	244,81 kg CO2 eq (Cat B)

Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AX Kompakttavle, BHD: 1000x1200x300 mm, stålplade, med montageplade, dobbeltlåge, med 3-punkts låsesystem

Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Kapslingsklasse
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration