


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1302.600

Kompakttavle HD, enkeltlåde

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1302.600 - Kompakttavle HD, enkeltlåge

Skabsløsning, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Topplade vinklet 30° fremad. Takket være blå indfarvning kan pakningen klart skelnes fra levnedsmidler



Funktioner

| | |
|-----------------|---|
| Best.nr. | HD 1302.600 |
| Udgave | Hygienic Design skabe |
| Produktændring | Kompakttavlen HD, enkeltlåge, er fra juni 2020 udstyret med den nye montageplade fra kompakttavle AX. |
| Materiale | Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Montageplade: Stålblade Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 |
| Overflade | Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm Montageplade: galvaniseret Pakning: blåfarvet (RAL 5010) |
| Leveringsomfang | Kabinet lukket hele vejen rundt Dør med indpresset pakning Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Montageplade |
| Dimensioner | Bredde: 220 mm Højde fortil: 350 mm Højde bagtil: 437 mm Dybde: 155 mm |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Mål montageplade (B x H) | 160 mm x 275 mm |
| Lågeåbningsvinkel | 125° |
| Antal låse | 1 |
| IK-kode | IK08 |
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 6 kg |
| Bruttovægt | 6,56 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 22,98 |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | HD Kompakttavle, BHD: 220x350(H1)x437(H2)x155 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, med hængslet dør og silikonepakning |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration |
