


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1350.500 Kompakttavler AE

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1350.500 - Kompakttavler AE

Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Best.nr. | AE 1350.500 |
| Materiale | Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum |
| Overflade | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt Flangeplade(r) i skabsbunden Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 4 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensioner | Bredde: 500 mm Højde: 500 mm Dybde: 300 mm |
| Materialetykkelse, låge | 1,75 mm |
| Materialetykkelse, kabinet | 1,5 mm |
| Materialetykkelse montageplade | 2,5 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 449 mm x 470 mm |
| Antal låger | 1 |
| Hængselsiden kan ændres | Ja |
| Antal låse | 2 |
| Lås | Udførelse lås: Vridere Antal låse: 2 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Flangeplade | Størrelse: 4 Antal: 1 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 18,025 kg |
| Bruttovægt | 19,08 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | AE Kompakttavle, BHD: 500 x 500 x 300 mm, stålplade, med montageplade, dobbeltlåge, to vridelåse |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |