

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1030.500 Kompakttavler AE

Stat: 18-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1030.500 - Kompakttavler AE

Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Best.nr. | AE 1030.500 |
| Materiale | Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum |
| Overflade | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt Flangeplade(r) i skabsbunden Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 4 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensioner | Bredde: 380 mm Højde: 300 mm Dybde: 155 mm |
| Materialetykkelse, låge | 1,5 mm |
| Materialetykkelse, kabinet | 1,38 mm |
| Materialetykkelse montageplade | 2 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 334 mm x 275 mm |
| Antal låger | 1 |
| Hængselsiden kan ændres | Ja |
| Antal låse | 1 |
| Lås | Udførelse lås: Vridere Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Flangeplade | Størrelse: 3 Antal: 1 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Bruttovægt | 7,4 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | AE Kompakttavle, BHD: 380 x 300 x 155 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, én vridelås |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |