


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1454.500 Plasttavler KS

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1454.500 - Plasttavler KS

Vægskab med låge af glasfiberarmeret, umættet polyester, med montageplade. Med eller uden glaslåge. Kapslingsklasse IP 56 eller IP 66. Trinløs justering af montagepladens dybde takket være flere montageniveauer i skabet. Fleksibel indvendig udbygning af lågen vha. montageknaster i lågen. Stor stabilitet pga. glasfiberarmeret plast.



Funktioner

Best.nr.	KS 1454.500
Udgave	Med observationsvindue
Materiale	Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK Låge: omløbende pakning af PU-skum Montageplade: Stålblade Observationsvindue: Akrylglas, 3,0 mm med omløbende gummikleprofil
Overflade	Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet Montageplade: galvaniseret
Farve	Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås Montageplade Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbeskyttelsesliste C-profiler præget på i siden for trinløs dybderegulering af montageplader Observationsvindue i låge

Funktioner

Bemærk	Ved lang tids påvirkning af UV-stråler (sollys) i forbindelse med vind og regn kan der opstå visuelle forandringer i overfladen. Dette har ingen betydning for beskyttelsen af de indbyggede elektriske komponenter. Hvis skabene ikke kan beskyttes mod UV-strålerne, anbefaler vi, at de lakeres med en PUR-lak. Tilladt omgivende Temperatur -30 °C...+75 °C.
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 56
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 500 mm Dybde: 300 mm
Materialetykkelse montageplade	2,5 mm
Mål montageplade (B x H)	417 mm x 450 mm
Antal låger	1
Hængselsiden kan ændres	Ja
Antal låse	2
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 2 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
With viewing window	Ja
Grundmateriale	Plast
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	12,797 kg
Bruttovægt	13,471 kg
Toldtarifnummer	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KS Kunststofkasser, BHD: 500x500x300 mm, glasfiberarmeret umættet polyester, med montageplade, med låge, observationsvindue

Godkendelser.

Godkendelser.

Bureau Veritas
TÜV

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK