

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1501.000

# Klemmekasser KX, stålplade, uden flange

Stat: 10-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1501.000 - Klemmekasser KX, stålplade, uden flange

Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flange muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse.



## Funktioner

Best.nr.	KX 1501.000
Produktbeskrivelse	Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flangeplade muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse.
Materiale	Kabinet: Stålplade Låg: Stålplade, pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Boks med låg Mini-vridelås
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12

# Funktioner

IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 150 mm Dybde: 120 mm
Materialetykkelse, låg	1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,2 kg
Bruttovægt	2,317 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Klemmekasse, BHD: 300x150x120 mm, stålplade, uden montageplade, med låg, uden flangeplade

# Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Kapslingsklasse

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Producenterklæring

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK

PCF-declaration