

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1301.000

E-box KX

Stat: 30-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1301.000 - E-box KX Rustfrit stål

Elskabet KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.



Funktioner

Best.nr.	KX 1301.000
Produktbeskrivelse	Det kompakte kabinet KX, elskab KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning Montageplade: Stålp Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflade	Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 180 Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang	Montageplade Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 200 mm Højde: 300 mm Dybde: 155 mm
Mål montageplade (B x H)	175 mm x 285 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Materialetykkelse, låge	1,25 mm
Lås	Antal låse: 1 Material lock: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,88 kg
Bruttovægt	3,889 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,5
Toldtarifnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX E-box, BHD: 200x300x155 mm, rustfrit stål 1.4404, med montageplade, enkelt låge, med vridelås

Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration