

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1453.000 Plasttavler AX

Stat: 29-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1453.000 - Plasttavler AX uden observationsvindue

AX plastkabinetter er optimalt egnede til krævende anvendelser. Utallige fastgørelsesdomes i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner.



Funktioner

Best.nr.	AX 1453.000
Udgave	uden observationsvindue
Materiale	Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK Låge: omløbende pakning af PU-skum Montageplade: Ståplade Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Uden halogen
Overflade	Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet Montageplade: galvaniseret
Farve	Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Montageplade Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbekyttelsesliste
Bemærk	Ved anvendelse med langvarig påvirkning fra UV-stråling (sollys) og regn anbefales det at lakere overfladen med PUR-lak for at undgå, at overfladen bliver misfarvet. Pris og leveringstid oplyses ved henvendelse.

Funktioner

Kapslingsklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Beskyttelsesklasse	II (ved 1000 V AC)
IK-kode	IK09
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 500 mm Dybde: 300 mm
Materialetykkelse montageplade	3 mm
Mål montageplade (B x H)	405 mm x 425 mm
Lågeåbningsvinkel	130°
Antal låse	2
Grundmateriale	Plast
Normer	Opfylder F1 Outdoor-Rating iht. UL 746C
Montageanvisning	Komponenter fastgøres i kabinettet med skruer til indvendig udvidelse Med universalvinkel kan komponenter fastgøres i 25 mm-mønster, f.eks. systemchassis
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	13,8 kg
Bruttovægt	14,48 kg
Toldtarifnummer	94037000

Funktioner

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AX plasttavle, BHD: 500x500x300 mm, uden rude

Godkendelser.

Godkendelser.	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Negative Certificate Overflade Kapslingsklasse
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK