


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1513.000

Klemmekasser KX, stålplade, uden flange

Stat: 06-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1513.000 - Klemmekasser KX, stålplade, uden flange

Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flange muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse.



Funktioner

Best.nr.	KX 1513.000
Produktbeskrivelse	Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, uden flangeplade muliggør en fleksibel indvendig udvidelse med høj kapslingsklasse.
Materiale	Kabinet: Stålplade Låg: Stålplade, pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Boks med låg Mini-vridelås
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12

Funktioner

IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 400 mm Dybde: 120 mm
Materialetykkelse, låg	1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	10,5 kg
Bruttovægt	10,76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	44,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Klemmekasse, BHD: 800x400x120 mm, stålplade, uden montageplade, med låg, uden flangeplade

Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Kapslingsklasse

Godkendelser.

Forklaringer.

Producenterklæring

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK

PCF-declaration