


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1587.000

## E-box KX

Stat: 18-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1587.000 - E-box KX Rustfrit stål

Elskabet KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.



## Funktioner

Best.nr.	KX 1587.000
Produktbeskrivelse	Det kompakte kabinet KX, elskab KX, rustfrit stål er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. 180°-hængslerne, som er standardudstyr, muliggør gode adgangsforhold til kabinettets indre.
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning Montageplade: Ståplade Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180 Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang	Montageplade Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66

# Funktioner

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Dimensioner	Bredde: 200 mm Højde: 300 mm Dybde: 155 mm
Mål montageplade (B x H)	175 mm x 285 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Materialetykkelse, låge	1,25 mm
Lås	Antal låse: 1
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,8 kg
Bruttovægt	4,05 kg
Toldtarifnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Elskab, BHD: 200x300x155 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge, med vridelås

## Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring  
PCF-declaration