


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1682.600 Trykknapper HD

Stat: 24-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1682.600 - Trykknappkasser HD

Skab med to udskæringer til knapper, afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Spaltesfri silikonepakning hele vejen rundt mellem skab og låge. Hygiejnisk udformet sekskantet hurtiglukning.



Funktioner

| | |
|-------------------------|--|
| Best.nr. | HD 1682.600 |
| Udgave | Hygienic Design skabe |
| Materiale | Kabinet og låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Låseskrue: Rustfrit stål Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 |
| Overflade | Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse $400 < 0,8 \mu\text{m}$ Pakning: blåfarvet (RAL 5010) |
| Leveringsomfang | Kabinet lukket hele vejen rundt Låg med knapudskæring Pakning og låseskrue (medfølger) |
| Dimensioner | Bredde fortil: 100 mm Bredde (bagtil): 122 mm Højde fortil: 160 mm Højde bagtil: 182 mm Dybde: 90 mm |
| Modulmål | 60 mm |
| Udskæringer (antal x Ø) | 2 x 22,5 mm |
| IK-kode | IK08 |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Lås | Udførelse lås: Hygiejnisk udformet sekskantet snaplukning Antal låse: 4 |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,1 kg |
| Bruttovægt | 1,3 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 14,23 |
| Toldtarifnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | HD trykknappkasse, BHD: 100x160x90 mm, rustfrit stål, 1.4301, 2 trykknappudskæringer, Ø 22,5 mm |

Godkendelser.

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration |
