

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1536.000

Klemmekasser KX, stålplade, med flange

Stat: 10-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1536.000 - Klemmekasser KX, stålplade, med flange

Det kompakte kabinet KX, klemmekasse KX, med flange muliggør en fleksibel indvendig udvidelse samt enkel kabelgennemføring med optimal pladsudnyttelse.



Funktioner

| | |
|-----------------------------------|--|
| Best.nr. | KX 1536.000 |
| Materiale | Kabinet: Stålplade Låg: Stålplade, pakning af PU-skum |
| Overflade | Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Boks med låg Mini-skabslåse Stålpladeflangeplader med pakninger og montagematerialer |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensioner | Bredde: 400 mm Højde: 300 mm Dybde: 120 mm |
| Materialetykkelse, låg | 1,25 mm |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Materialetykkelse, kabinet | 1,25 mm |
| Flangeplader | : 1 + 1 : 1 + 1 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 4,95 kg |
| Bruttovægt | 5,16 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 21,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KX Klemmekasse, BHD: 400x300x120 mm, stålplade, uden montageplade, med låg, flangeplade |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Kapslingsklasse |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration |