


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1546.000

## E-box KX, stålplade

Stat: 30-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1546.000 - E-box KX, stålplade

Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer.



## Funktioner

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Best.nr.                          | KX 1546.000  |
| Produktbeskrivelse                | Det kompakte kabinet KX, elskab KX, stålplade er kendetegnet ved høj montagekomfort samt fleksibilitet ved valget af låsesystemer. |
| Materiale                         | Kabinet: Stålplade<br>Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum   |
| Overflade                         | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak<br>Montageplade: galvaniseret                                       |
| Farve                             | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                   | Kabinet med låge<br>Montageplade<br>Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats<br>180° hængsel  |
| Protection category NEMA          | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66  |

# Funktioner

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12  |
| IK-kode                        | IK08  |
| Dimensioner                    | Bredde: 200 mm<br>Højde: 200 mm<br>Dybde: 80 mm   |
| Mål montageplade (B x H)       | 175 mm x 185 mm   |
| Materialetykkelse, kabinet     | 1,25 mm   |
| Materialetykkelse, låge        | 1,25 mm   |
| Materialetykkelse montageplade | 2 mm  |
| Lås                            | Antal låse: 1   |
| Grundmateriale                 | Stålplade   |
| Pakkestørrelse                 | 1 stk.  |
| Nettovægt                      | 2,048 kg  |
| Bruttovægt                     | 2,33 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 27,13 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse    | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer                | 84879059  |
| ETIM 9                         | EC000261  |
| ETIM 8                         | EC000261  |
| ECLASS 8.0                     | 27180101  |
| Produktbeskrivelse             | KX Elskab, BHD: 200x200x80 mm, stålplade, med montageplade, med låge,   |

## Godkendelser.

# Godkendelser.

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|---------------|--|

---

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Certifikater. | Kapslingsklasse |
|---------------|-----------------|

---

|               |  |
|---------------|--|
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK<br>PCF-declaration |
|---------------|--|