


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1565.000 Klemmekasse KX

Stat: 22-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1565.000 - Klemmekasse KX Rustfrit stål

Det kompakte kabinet KX, rustfrit stål sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder.



Funktioner

Best.nr.	KX 1565.000
Produktbeskrivelse	Perfektion sat i system. Det nye kompakte kabinet KX, rustfrit stål sikrer maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineeringprocessen samt fleksibilitet og sikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder.
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
Leveringsomfang	Boks med låg Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66

Funktioner

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Dimensioner	Bredde: 200 mm Højde: 200 mm Dybde: 120 mm
Materialetykkelse, låg	1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Lås	Antal låse: 4
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,934 kg
Bruttovægt	2,131 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,96
Toldtarifnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Klemmekasse, BHD: 200x200x120 mm, rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg, med lynkoblinger

Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	--

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration