

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.320

Monteringsramme, grænsefladeklap modulopbygget

Stat: 04-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.320 - Monteringsramme, grænsefladeklap modulopbygget

Kan anvendes overalt, hvor der kræves hurtig adgang til snitflader og stikdåser, samtidig med at det involverede skab skal forblive lukket.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2482.320
Udgave	Indbygningsramme enkelt, med metalklap
Produktbeskrivelse	Kan anvendes overalt, hvor der kræves hurtig adgang til snitflader og stikdåser. Det pågældende skab forbliver lukket og er således beskyttet mod udefra kommende påvirkninger og uvedkommende adgang.
Funktionsmåder	Indbygningsrammen er udstyret med en klap, der kan holdes åben i flere trin fra 90° til 180° En snaplås sørger for sikker aftætning. Denne kan om nødvendigt låses.
Materiale	Lås: Polykarbonat Indbygningsramme og metalklap: Præcisionsstøbt zink
Overflade	Indbygningsramme og metalklap: mat forniklet
Farve	Lås: RAL 7024 Skrueklammer: gule (RAL 1016)
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 52 mm Udskæringshøjde: 91 mm
Indbygningsmuligheder	I småbokse og kompakttavler som programmeringsgrænseflade til styringer I IT- og industrifordelere som serviceadgang til netværk I PC-skabe og pulsystemer til midlertidig tilslutning af ekstraudstyr I mobile Industrial Workstations til hurtig opkobling til eksisterende netværksstrukturer I Command Panel-systemer til programmering og servicearbejde på integrerede komponenter

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 65 mm Højde: 120 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 65 ved lukket klap og korrekt montage
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,319 kg
Bruttovægt	0,321 kg
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Afdækningsklap, modulær, montageramme, enkel, med metalklap

Godkendelser.

Godkendelser.	C-UR UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring