

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.200

Plast flangeplade, modulær

Stat: 30-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.200 - Plast flangeplade, modulær med metriske udslagsblanketter, til AX

Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.



Funktioner

Best.nr.	SZ 2567.200
Produktbeskrivelse	Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser
Number of rectangular cutouts	6
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter

Funktioner

Antal metriske forprægninger	4 x M12
	5 x M16
	5 x M20
	4 x M25
	3 x M32
	1 x M40
	1 x M50

Dimensioner	Bredde: 436 mm Dybde: 221 mm
-------------	---------------------------------

Passer til	Bokstype: AX
------------	--------------

Flangeplade	Størrelse: 7
-------------	--------------

Driftstemperatur	-40 °C...80 °C
------------------	----------------

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage
-----------------------------------	---------------------------

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
--------------------------------	-------------------

Pakkestørrelse	1 stk.
----------------	--------

Nettovægt	0,58 kg
-----------	---------

Bruttovægt	0,601 kg
------------	----------

Toldtarifnummer	39269097
-----------------	----------

ETIM 9	EC000211
--------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

Produktbeskrivelse	SZ Plastflangeplader, til AX, til kabelgennemføring, modulær, med metriske angivelser, BD: 436x221 mm, til flangeplader størrelse 7
--------------------	---

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------