

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.500 Systemvinduer

Stat: 01-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.500 - Systemvinduer til VX, TS, VX SE

Til afskærmning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang.



Funktioner

Best.nr.	FT 2735.500
Udgave	30'er profil
Produktbeskrivelse	Til afskærmning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang.
Materiale	Ekstruderet aluprofil med hjørnestykker af trykstøbt zink og hærdet sikkerhedsglas.
Overflade	Grundramme: pulverlakeret i RAL 7035 Hængsel- og låseprofil: natureloxeret
Value base frame	Af enkeltlagssikkerhedsglas: Høj modstandsdygtighed mod opløsningsmidler og ridser, antistatisk, formindsket fare for kvæstelse, hvis glasset går i stykker. Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsats 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm) Hængsel med 180° åbningsvinkel, let at hægte på.

Funktioner

Value base frame	Let at skrue på lågen takket være tilpassede dimensioner (lågeramme kan bruges som boreskabelon). Nem at justere i højden. Stabiliserer lågeudskæringen. Skjuler udkæringskanten. Der er ingen snavs på pakningen, ruden er sikret, så den ikke kan aftages, ved åbning trænger der hverken snavs eller væske ind bag vinduet. Rammeprofil i højderne 30 eller 60 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54
Bemærk	Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsats 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm) Ikke egnet til udvendig opstilling
Passer til	Bokstype: VX TS VX SE Bredde: = 600 mm
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 270 mm Dybde: 47 mm
Gennemsigtigt areal	Bredde af observationsvindue: 363 mm Højde af observationsvindue: 198 mm
Indbygningsdybde til komponenter (maks.)	33 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,016 kg
Bruttovægt	3,22 kg
Toldtarifnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Produktbeskrivelse	FT systemvindue, til VX, TS, VX SE, 30-profil, BHD: 500x270x47 mm, til B: 600 mm

Godkendelser.

Certifikater.

Kapslingsklasse