


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2820.082

# Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 200 mm

Stat: 09-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.082 - Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 200 mm til AX

Sokkelhjørnestykke med stor åbning til optimal adgang til justeringskruen, som kan dækkes med en afdækning af plast.

## Funktioner

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Best.nr.                       | AX 2820.082  |
| Produktbeskrivelse             | Sokkelhjørnestykke med stor åbning til optimal adgang til justeringskruen, som kan dækkes med en afdækning af plast.   |
| Materiale                      | Sokkelhjørnestykke: Stålplade<br>Sokkelpanel for/bag: Stålplade<br>Hjørneafdækning: Plast  |
| Farve                          | RAL 9005   |
| Leveringsomfang                | 4 sokkelhjørnestykker, 200 mm høje<br>4 hjørneafdækninger<br>1 sokkelpanel for/bag, 200 mm<br>2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj<br>Inkl. montagematerialer  |
| Bemærk                         | Der skal bruges sokkelementer på siden til afslutning af en sokkelenhed<br>Komponenterne til 1. generation af sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponenterne til 2. generation af sokkelsystemet |
| Dimensioner                    | Højde: 200 mm  |
| Passer til                     | Bokstype: AX<br>Bredde: = 800 mm   |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| Pakkestørrelse                 | 2 stk.   |
| Nettovægt                      | 8,6 kg   |

# Funktioner

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bruttovægt         | 8,9 kg   |
| Toldtarifnummer    | 94039910   |
| ETIM 9             | EC000721   |
| ETIM 8             | EC000721   |
| ECLASS 8.0         | 27182003   |
| Produktbeskrivelse | AX Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag, H: 200 mm, til B: 800 mm |

---

# Godkendelser.

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|