


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3307.740

# Klimamodulkoncept, kølemodul Blue e

Stat: 25-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3307.740 - Klimamodulkoncept, kølemodul Blue e

## Samlet køleeffekt 1,50 - 2,50 kW

Klimamoduler til klimalåger. Køleeffekt på mellem 1500 og 2500 W.



## Funktioner

Best.nr.	SK 3307.740
Produktbeskrivelse	Alle kølemoduler kan kombineres individuelt med hver enkelt klimalåge. Kølemodulerne er udstyret med den energieffektive Blue e teknologi med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Kølemodul forberedt til indbygning i klimalåge Integreret elektrisk kondensatfordampning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme)
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 2,5 A 60 Hz: 2,7 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 8,5 A 60 Hz: 9,2 A
Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L35	0,92 kW/1,13 kW
Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L50	1,05 kW/1,25 kW

# Funktioner

Temperaturregulering	e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
60 Hz	2,7 A
Bemærk	For effektiv drift kræves der en 100 eller 200 mm høj sokkel
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 1.100 m <sup>3</sup> /h Indvendigt kredsløb: 600 m <sup>3</sup> /h
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R-513A Mængde: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO <sub>2</sub> -ækvivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,44 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Tilladt driftstryk (p maks.)	28 bar
Indstillingsområde	20 °C...55 °C
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 1,65 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,03 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1,05 kW
Mærkedriftsspænding	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	60 kg
Bruttovægt	66 kg
Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivelse	SK Klimamodulkoncept, Blue e køleenhed, 1,60/1,65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR + C-UR (recognized)

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Declaration of conformity - F-gas regulation