


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.200 Udgangsfiltre

Stat: 20-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.200 - Udgangsfiltre Standard

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.



## Funktioner

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.                           | SK 3237.200                                                                                                         |
| Produktbeskrivelse                 | Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter. |
| Materiale                          | ABS                                                                                                                 |
| Farve                              | RAL 7035                                                                                                            |
| Leveringsomfang                    | Udgangsfiltre<br>Fiberfiltermåtte                                                                                   |
| Montageudskæring                   | Udskæring-bredde: 92 mm<br>Udskæringshøjde: 92 mm                                                                   |
| Passer til best.nr.                | SK 3237.1xx                                                                                                         |
| Dimensioner                        | Bredde: 116,5 mm<br>Højde: 116,5 mm<br>Dybde: 16 mm                                                                 |
| Kapslingsklasse NEMA               | Type 12 med fiberfilter<br>Type 3<br>Type 3R med fiberfilter og vandstrålekappe                                     |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fiberfilter<br>IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe                                                   |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.                                                                                                              |
| Nettovægt                          | 0,1 kg                                                                                                              |

# Funktioner

---

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bruttovægt         | 0,134 kg                                                        |
| Toldtarifnummer    | 39269097                                                        |
| ETIM 9             | EC002513                                                        |
| ETIM 8             | EC002513                                                        |
| ECLASS 8.0         | 27180706                                                        |
| Produktbeskrivelse | SK Udgangsfiler, til filterventilatorer, BHD: 116.5x116.5x16 mm |

---

# Godkendelser.

---

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Godkendelser. | CSA<br>UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring                        |

---