


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3313.120 Kabelrangeringskabinet

Stat: 13-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3313.120 - Kabelrangeringskabinet til TS IT

Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer.

Funktioner

Best.nr.	TS 3313.120
Produktbeskrivelse	Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler, eller som tomt kabinet ved uens Liquid Cooling Package (LCP)-installationer
Fordele	Optimal fastgørelse af overskydende kabel og struktureret kabelstyring
Anvendelsesområder	Som kabelrangeringskabinet mellem fuldt bestykkede netværks- og serverracks Som tomt kabinet til symmetrisk udligning i kold-/varmgangsskot ved ulige antal LCP'er i to rækker skabe. Som pladsholder til enkel eftermontering af LCP-installationer
Materiale	Stålplade Aluminium
Overflade	Skabsramme: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinet: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveringsomfang	Skabsramme med front- og baglåge Aludør foran, lukket med sort designpanel, 180° hængsler Bliklåge bagtil, lukket, 180° hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E 2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister 3 TS systemchassiser monteret i venstre og højre side Rækkeformet tætning

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.200 mm
Bemærk	Til opstilling i starten/slutningen af en skabsrække kræves en sideplade
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	97 kg
Bruttovægt	100 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	TS Kabelrangeringskabinet, Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer., BHD: 300x2000x1200 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---