


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3310.700

Klimamodulkoncept, kølemodul Blue e

Stat: 24-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3310.700 - Klimamodulkoncept, kølemodul Blue e

Samlet køleeffekt 1,50 - 2,50 kW

Klimamoduler til klimalåger. Køleeffekt på mellem 1500 og 2500 W.



Funktioner

Best.nr.	SK 3310.700
Produktbeskrivelse	Alle kølemoduler kan kombineres individuelt med hver enkelt klimalåge. Kølemodulerne er udstyret med den energieffektive Blue e teknologi med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.
Fordele	Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-belægning Kølemodul forberedt til indbygning i klimalåge Integreret elektrisk kondensatfordampning Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemme)
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 8,1 A 60 Hz: 10,1 A
Startstrøm (maks.)	50 Hz: 22 A 60 Hz: 24 A
Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L35	1,47 kW/1,88 kW
Nom. effekt Pel 50/60 Hz L35 L50	1,63 kW/2,09 kW

Funktioner

Temperaturregulering	e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
60 Hz	10,1 A
Bemærk	For effektiv drift kræves der en 100 eller 200 mm høj sokkel
Luftkapacitet (fritblæsende)	Eksternt kredsløb: 1.100 m ³ /h Indvendigt kredsløb: 1.100 m ³ /h
Kølemiddel/kølemedium	Kølemiddel: R-513A Mængde: 1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ækvivalent (CO ₂ e): 0,63 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84 Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Tilladt driftstryk (p maks.)	30 bar
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 16 A
Indstillingsområde	20 °C...53 °C
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511	Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,7 kW Køleeffekt L35 L35/60 Hz : 2,75 kW Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,72 kW Køleeffekt L35 L50/60 Hz : 1,82 kW
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	72 kg
Bruttovægt	77 kg
Toldtarifnummer	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivelse	SK Klimamodulkoncept, Blue e køleenhed, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR + C-UR (recognized)

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Declaration of conformity - F-gas regulation