


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000 Montagestag

Stat: 28-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	TS 4309.000
Produktbeskrivelse	Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data	Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	390 mm
Passer til lågebredde	500 mm
Indbygningsmuligheder VX	In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder VX SE	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Indbygningsmuligheder AX	Lågebredde 500 mm, med 3-punkts-låsesystem, i aflåselig låge In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Kabinetbredde 400 mm Kabinethøjde/-bredde 500 mm

Funktioner

Indbygningsmuligheder AX plast	In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder AX 3-delt	Kabinetdybde 573 mm
Indbygningsmuligheder TS	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål	Sokkeldybde 500 mm – kompatibel med skruer med indvendig stjerne M6 og møtrik M6
Passer til	Bokstype: VX TS VX SE TP AX AX plast Vægskab AX, 3-delt Bredde/dybde: 400 mm
Passer til	Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Pakkestørrelse	20 stk.
Nettovægt	3,78 kg
Bruttovægt	4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarereres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS montageskinne, til TS, VX SE, TP, AX, til det indvendige montageniveau: til B/D: 400 mm, lågebredde: 500 mm, L: 390 mm

Godkendelser.

Forklaringer.

PCF-declaration