

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4594.000 Montagestag

Stat: 06-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4594.000 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.



## Funktioner

Best.nr.	TS 4594.000
Produktbeskrivelse	Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data	Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	290 mm
Passer til lågebredde	400 mm
Indbygningsmuligheder VX SE	In door width 400 mm
Indbygningsmuligheder AX	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Kabinetbredde 300 mm
Indbygningsmuligheder AX plast	In door width 400 mm
Indbygningsmuligheder AX 3-delt	Kabinetdybde 473 mm
Indbygningsmuligheder TS	In door width 400 mm

# Funktioner

Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål	Sokkeldybde 400 mm – kompatibel med skruer med indvendig stjerne M6 og møtrik M6
Passer til	Bokstype: VX TS VX SE AX AX plast Vægskab AX, 3-delt
Passer til	Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Pakkestørrelse	20 stk.
Nettovægt	2,94 kg
Bruttovægt	3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS-montageskinne, til TS, VX SE, TP, til lågebredde: 400 mm, L: 290 mm

## Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------