


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CM 5001.082

## Kabelaflastningsskinne

Stat: 23-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.082 - Kabelafastningsskinne C-profil, til montageplader, til VX, TS, VX SE, TP

Til trækaflastning ved kabelindføring. Længden af kabelafastningsskinnen afpasses efter bredden på montagepladen. De i leveringsomfanget indeholdte montagevinkler giver mulighed for tre forskellige indbygningspositioner på montagepladen.

## Funktioner

|  |   |
|--|---|
| Best.nr.                                       | CM 5001.082   |
| Produktbeskrivelse                             | Til trækaflastning ved kabelindføring. Længden af kabelafastningsskinnen afpasses efter bredden på montagepladen. De i leveringsomfanget indeholdte montagevinkler giver mulighed for tre forskellige indbygningspositioner på montagepladen. |
| Materiale                                      | Stålplade   |
| Overflade                                      | Galvaniseret  |
| Leveringsomfang                                | Inkl. to montagevinkler og montageskruer  |
| Indbygningsmuligheder                          | lige, med 23 mm afstand til montagepladen<br>lige, med 10 mm afstand til montagepladen<br>vinklet i forhold til montagepladen   |
| Indbygningsmuligheder VX-sokkel                | Sokkelbredde/-dybde 1000 mm ved montage på sokkelhjørnestykker – kompatibel med pladeskruer med indvendig stjerne   |
| Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål | Sokkeldybde 1000 mm – kompatibel med skruer med indvendig stjerne M6 og møtrik M6   |
| Passer til                                     | VX sokkelsystem<br>Sokkelsystem VX, rustfrit stål   |
| Dimensioner                                    | Længde: 899 mm  |
| Passer til                                     | Bokstype: VX<br>TS<br>VX SE<br>TP<br>Bredde: = 1.000 mm   |

# Funktioner

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Passer til bredde           | 1.000 mm  |
| Pakkestørrelse              | 1 stk.  |
| Nettovægt                   | 0,865 kg  |
| Bruttovægt                  | 0,965 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 1,7 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer             | 73269098  |
| ETIM 9                      | EC000322  |
| ETIM 8                      | EC000322  |
| ECLASS 8.0                  | 27400604  |
| Produktbeskrivelse          | CM kabelskinne C-profil, til montageplader, til TS, VX SE, TP, til B: 1000 mm                                       |