

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4596.000 Montagestag

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4596.000 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	TS 4596.000
Produktbeskrivelse	Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data	Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	490 mm
Passer til lågebredde	600 mm
Indbygningsmuligheder VX	In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder VX SE	In door width 600 mm In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder AX	Lågebredde 600 mm, med 3-punkts-låsesystem, i aflåselig låge In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Kabinetbredde 500 mm Kabinethøjde 600 mm
Indbygningsmuligheder AX plast	In door width 600 mm

Funktioner

Indbygningsmuligheder AX 3-delt	Kabinetdybde 673 mm eller i samme bredde som vægdelen
Indbygningsmuligheder PC	In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder IW	In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder TS	In door width 600 mm In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål	Sokkeldybde 600 mm – kompatibel med skruer med indvendig stjerne M6 og møtrik M6
Passer til	Bokstype: VX TS VX SE PC IW AX AX plast Vægskab AX, 3-delt Bredde/dybde: 500 mm
Passer til	Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Pakkestørrelse	20 stk.
Nettovægt	4,06 kg
Bruttovægt	5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og erendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS montageskinne, til TS, VX SE, TP, til det indvendige montageniveau: til B/T: 500 mm, lågebredde: 600 mm, L: 490 mm

Godkendelser.

Forklaringer.

PCF-declaration