

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 4650.150 PC-skabssystem

Stat: 13-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 4650.150 - PC-skabssystem Rustfrit stål

PC-skabssystemer på Basis VX SE af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304). Identisk konstruktionsprincip til stålplade PC. Praktisk baglåge giver mulighed for nem adgang ved servicearbejde. Høj adgangsbeskyttelse vha. tilpassede sidevægge og top samt indvendig glaslågelås og låsbar tastaturskuffe.



## Funktioner

Best.nr.	PC 4650.150
Udgave	Rustfrit stål med glaslåge foroven, tastaturskuffe og apparathyld
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Låge på bagsiden: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Monitorfelt: Hærdet sikkerhedsglas, 4 mm
Overflade	Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge med stanglås bagtil Glaslåge foroven, aflåst indefra Apparathyld Tastaturskuffe med vippefront til håndledsstøtte og museplade Låseindsats, lås nr. 3524 E Låge med stanglås forned Flangeplader, delte

# Funktioner

Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 630 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	98,5 kg
Bruttovægt	100,8 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer

# Godkendelser.

Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring