

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4694.000 Montagestag

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	TS 4694.000
Produktbeskrivelse	Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data	Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	340 mm
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AX	In door width 400 mm, with cam lock
Indbygningsmuligheder TS	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde/-dybde 400 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX TS VX SE TP AX Bredde/dybde: 400 mm
Passer til	VX sokkelsystem
Pakkestørrelse	20 stk.
Nettovægt	3,2 kg
Bruttovægt	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egedeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS-montageskinne, til VX, TS, VX SE, TP, til det ydre montageniveau: til B/T: 400 mm, L: 340 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------