



TS 4696.000 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	TS 4696.000
Produktbeskrivelse	Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data	Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	540 mm
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure width/depth 600 mm
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AX	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Lågebredde 600 mm, i lågen – kompatibel med lågehulskinne
Indbygningsmuligheder PC	Skabsbredde 600 mm, på udvendigt montageniveau
Indbygningsmuligheder IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level

Funktioner

Indbygningsmuligheder AE	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Indbygningsmuligheder TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde/-dybde 600 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning
Passer til	Bokstype: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Bredde/dybde: 600 mm
Passer til	VX sokkelsystem
Pakkestørrelse	20 stk.
Nettovægt	5,22 kg
Bruttovægt	5,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egedeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS-montageskinne, til VX, TS, VX SE, TP, til det ydre montageniveau: til B/T: 600 mm, L: 540 mm

Godkendelser.

Forklaringer.

PCF-declaration