

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4697.000 Montagestag

Stat: 28-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4697.000 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	TS 4697.000
Produktbeskrivelse	Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data	Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	740 mm
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure width/depth 800 mm
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure width/depth 800 mm
Indbygningsmuligheder AX	In door width 800 mm, with cam lock
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Lågebredde 800 mm, med vrider – kompatibel med lågehulskinne
Indbygningsmuligheder PC	In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder TS	In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AE	In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE

Funktioner

Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde/-dybde 800 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning
Passer til	Bokstype: VX TS VX SE PC AX AE Bredde/dybde: 800 mm
Passer til	VX sokkelsystem
Pakkestørrelse	20 stk.
Nettovægt	7,7 kg
Bruttovægt	7,817 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,91 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS-montageskinne, til VX, TS, VX SE, TP, til det ydre montageniveau: til B/B, D: 800 mm, L: 740 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------