Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX_IT 5302.168

# Tværstiver

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX_IT 5302.168 - Tværstiver til VX IT 19-profilskinner

Til dybde- og breddevariabel fastgørelse af tomme-profilskinner, dynamic, nederst i 800-mm-brede VX IT netværks-/serverskabe.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | VX IT 5302.168 |
| Udgave | til VX IT 19"-profilskinne dynamic |
| Produktbeskrivelse | Til breddevariabel fastgørelse af tomme-profilskinne standard i 800-mm-brede VX IT netværks-/serverskabe. |
| Fordele | Mulighed for symmetrisk eller asymmetrisk udbygning<br>Mere plads til kabelføring eller integration af en Liquid Cooling Unit (LCU) ved asymmetrisk (forskudt til siden) installation i den ene side<br>Optimal til integration af profilskinner i tommemål til alternativ udbygning med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter<br>I forbindelse med forøgelsen af energieffektiviteten hos en integreret rackklimastyring kan området omkring monteringsniveauet i tommemål inddækkes med sideafskærmning til afbøjning af luften, hvorved den kølende luftstrøm kan anvendes mere målrettet, og udblæsningsluften kan reduceres |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Lakeret |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Belastningsevne | Den maksimale belastningskapacitet på denne tværstiver er 7.500 N pr. monteringsniveau eller 15.000 N pr. skab. |
| Montageanvisning | Fastgørelse foretages direkte på rammestellet. Indsættes kun på undersiden af profilskinnerne.<br>På oversiden suppleres med tværstiverne til VX IT profilskinnen standard 5302167. Ved skruemontage af profilskinner på tværstiverne skal der også anvendes montagevinkler til VX IT 19"-profilskinner 5302169. |
| Passer til | Bokstype: VX IT<br>Bredde: = 800 mm |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 6,1 kg |
| Bruttovægt | 6,3 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 13,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | VX IT tværstiver til 19" dynamic, til dybde- og breddevariabel fastgørelse af tomme-profilskinner, dynamic, nederst i 800 mm brede VX IT netværks- / serverskabe. |