

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.168

Tværstiver

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.168 - Tværstiver til VX IT 19-profilskinner

Til dybde- og breddevariabel fastgørelse af tomme-profilskinner, dynamic, nederst i 800-mm-brede VX IT netværks-/serverskabe.

Funktioner

Best.nr.	VX IT 5302.168
Udgave	til VX IT 19"-profilskinne dynamic
Produktbeskrivelse	Til breddevariabel fastgørelse af tomme-profilskinne standard i 800-mm-brede VX IT netværks-/serverskabe.
Fordele	Mulighed for symmetrisk eller asymmetrisk udbygning Mere plads til kabelføring eller integration af en Liquid Cooling Unit (LCU) ved asymmetrisk (forskudt til siden) installation i den ene side Optimal til integration af profilskinner i tommemål til alternativ udbygning med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter I forbindelse med forøgelsen af energieffektiviteten hos en integreret rackklimastyring kan området omkring monteringsniveauet i tommemål inddækkes med sideafskærmning til afbøjning af luften, hvorved den kølende luftstrøm kan anvendes mere målrettet, og udblæsningsluften kan reduceres
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montage materialer
Belastningsevne	Den maksimale belastningskapacitet på denne tværstiver er 7.500 N pr. monteringsniveau eller 15.000 N pr. skab.
Montageanvisning	Fastgørelse foretages direkte på rammestellet. Indsættes kun på undersiden af profilskinnerne. På oversiden suppleres med tværstiverne til VX IT profilskinnen standard 5302167. Ved skruemontage af profilskinner på tværstiverne skal der også anvendes montagevinkler til VX IT 19"-profilskinner 5302169.
Passer til	Bokstype: VX IT Bredde: = 800 mm

Funktioner

Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	6,1 kg
Bruttovægt	6,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX IT tværstiver til 19" dynamic, til dybde- og breddevariabel fastgørelse af tomme-profilskinner, dynamic, nederst i 800 mm brede VX IT netværks- / serverskabe.