

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.000 PC-skabssystem

Stat: 01-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.000 - PC-skabssystem

Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.

Funktioner

Best.nr.	PC 5366.000
Udgave	med glaslåge foroven, tastaturskuffe og apparathyld
Produktbeskrivelse	Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.
Materiale	Skab, låge, baglåge, indbygningsfelt, aflægningsflader: Stålblade Håndtag, deko-paneler: Plast Lågepaneler: Aluminium Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Indbygningsfelt, aflægningsflade: pulverlakeret
Farve	Skab, låge, deko-paneler, aflægningsflader: RAL 7035 Håndtag: svarende til RAL 9006 Monitorfelt, lågemidterdel: RAL 7015
Leveringsomfang	Kabinet, låge, baglåge Glaslåge, foroven Tastaturskuffe Apparathyld
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 636 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)	480 x 70 x 260 mm

Funktioner

Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	96,4 kg
Bruttovægt	101,4 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	PC PC-skabssystemer, BHD: 600x1600x636 mm, stålplade, med glaslåge foroven, tastaturskuffe, komponenthylde

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK