


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5368.050 PC-skabssystem

Stat: 21-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5368.050 - PC-skabssystem

Sikker placering af samtlige PC-komponenter, fra monitor over PC og til tastatur. Optimal betjeningskomfort og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.



## Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Best.nr.           | PC 5368.050   |
| Udgave             | med glaslåge foroven, tastaturskuffe og apparathyld   |
| Produktbeskrivelse | Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang. |
| Materiale          | Skab, låge, baglåge, indbygningsfelt, aflægningsflader: Stålblade<br>Håndtag, deko-paneler: Plast<br>Lågepaneler: Aluminium<br>Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas  |
| Overflade          | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak  |
| General colour     | RAL 7035  |
| Farve              | Skab, låge, deko-paneler, aflægningsflader: RAL 7035<br>Håndtag: RAL 7015<br>Monitorfelt, lågemidterdel: RAL 7015   |

# Funktioner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Leveringsomfang                    | Kabinet, låge, baglåge<br>Flangeplader<br>Glaslåge, foroven<br>Tastaturskuffe<br>Apparathyldede                          |
| Dimensioner                        | Bredde: 600 mm<br>Højde: 1.600 mm<br>Dybde: 836 mm   |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55  |
| Kapslingsklasse NEMA               | NEMA 12  |
| Typeklassificering iht. UL 50E     | Type 1<br>Type 12  |
| Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)  | 480 x 70 x 260 mm  |
| Grundmateriale                     | Stålplade  |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.   |
| Nettovægt                          | 108,5 kg   |
| Bruttovægt                         | 110 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 422,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse        | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres      |
| Toldtarifnummer                    | 94032080   |
| ETIM 9                             | EC002502   |
| ECLASS 8.0                         | 27180501   |
| Produktbeskrivelse                 | PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x836 mm, sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf |

## Godkendelser.

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

# Godkendelser.

---

Certifikater.

Overflade

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK