

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5508.790

## Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 01-02-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5508.790 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning som tomt skab til individuel udbygning fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

## Funktioner

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.                  | DK 5508.790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale                 | Stålplade<br>Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Overflade                 | Skabsramme: grundet<br>Indvendig udbygning: grundet<br>Låger og topplade: grundet, pulverlakeret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| General colour            | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farve                     | Kabinetramme og fladdele: RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leveringsomfang           | Skabsramme TS 8 med låger og topplade<br>Aluminium-glaslåge fortil (180°)<br>Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler<br>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E<br>Topplade, udelte, lukket<br>Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket<br>Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt)<br>Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)<br>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)<br>50 hex-skruer, ledende (vedlagt)<br>IPPC-palle |
| Dimensioner               | Bredde: 600 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 1.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Design doors              | lukket, IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Udførelse, 19"-niveau(er) | Uden 19" indvendig montering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Funktioner

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader                                                                                                                                                                             |
| Bemærk                            | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation<br>Ved skabe med højde x dybde: 2000 x 1.200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm fås tilhørende sideplader som ekstraudstyr, og disse leveres monteret på skabet |
| Grundmateriale                    | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettovægt                         | 93                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bruttovægt                        | 96                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN                               | 4028177703087                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-Number Sweden                   | E7239941                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM 9                            | EC002499                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                        | 27180207                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Godkendelser.

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)           |
| Certifikater. | Overflade<br>Kapslingsklasse |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring   |