


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5834.580

Enkeltskabssystem SE 8

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5834.580 - Enkeltskabssystem SE 8 IP 66/NEMA 4

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilmforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Høj beskyttelse vha. IP 66/NEMA 4. Tidsbesparende montage takket være profilmforsynede sideplader.

Funktioner

Best.nr.	SE 5834.580
Produktbeskrivelse	Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.
Materiale	Kabinet: Stålplade 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Bund: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret Bund: grundet og pulverlakeret, strukturlak
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Montageplade Bund, lukket Bagplade, kan skrues af Lås: 3 mm dobbeltkam 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)	699 mm x 1.896 mm

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
Antal låger	1
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	151,9 kg
Bruttovægt	156,6 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SE Enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x600 mm, stålplade, IP 66 / NEMA 4, med montageplade, enkelt frontlåde

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK