

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5843.500

## Enkeltskabssystem SE 8

Stat: 21-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5843.500 - Enkeltskabssystem SE 8

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilmforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilmforsynede sideplader.



## Funktioner

Best.nr.	SE 5843.500
Materiale	Kabinet: Stålplade 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre Montageplade Flangeplader Bagplade, kan skrues af Lås: 3 mm dobbeltkam 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm Bagplade, udelt

# Funktioner

Dimensioner	Bredde: 1.200 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)	1.099 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kode	IK10
Antal låger	2
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	175,4 kg
Bruttovægt	187,8 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SE Enkeltkabssystem, BHD: 1200x2000x400 mm, stålplade, med montageplade, til frontlåger

## Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK