

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5846.500

Enkeltskabssystem SE 8

Stat: 12-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5846.500 - Enkeltskabssystem SE 8

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilmforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilmforsynede sideplader.



Funktioner

Best.nr.	SE 5846.500
Materiale	Kabinet: Stålplade 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre Montageplade Flangeplader Bagplade, kan skrues af Lås: 3 mm dobbeltkam 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm Bagplade, todelt

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 1.800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 500 mm
Mål montageplade (B x H)	1.699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kode	IK10
Antal låger	2
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	273 kg
Bruttovægt	282 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SE Enkeltkabssystem, BHD: 1800x2000x500 mm, stålplade, med montageplade, til frontlåger

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK