

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.680

Enkeltskabssystem VX SE

Stat: 06-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.680 - Enkeltskabssystem VX SE IP 66/NEMA 4X

Enkeltskab af rustfrit stål med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, fastskruet bagplade og låge. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Effektivitetsforøgende, da sidepladerne ikke skal monteres. Høj beskyttelse takket være IP 66/NEMA 4X.



Funktioner

Best.nr.	SE 5850.680
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Montageplade: Ståplade, 3,0 mm Bund: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflade	Kabinet, bagplade og låge: Matslebet, kornstørrelse 400 Montageplade: galvaniseret Bund: blank
Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Bagplade, kan skrues af Montageplade Bund, flangeplade(r) Lås: 3 mm dobbeltkam 2 montageskinner 18 x 39 mm

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)	499 mm x 1.496 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 4X
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IK-kode	IK10
Antal låger	1
Bemærk	På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning.
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	92,4 kg
Bruttovægt	94,4 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX SE Free-standing enclosure system, 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade Kapslingsklasse
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
