

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5854.500

Enkeltskabssystem SE 8

Stat: 06-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5854.500 - Enkeltskabssystem SE 8 Rustfrit stål

Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Tidsbesparende montage takket være profolforsynede sideplader.



Funktioner

Best.nr.	SE 5854.500
Produktbeskrivelse	Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplade: Ståplade, 3,0 mm
Overflade	Kabinet, låge og bagplade: Matslebet, kornstørrelse 400 Flangeplader: blank Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre Bagplade, kan skrues af Montageplade Flangeplader Lås: 3 mm dobbeltkam 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Dimensioner	Bredde: 1.000 mm Højde: 1.800 mm Dybde: 400 mm

Funktioner

Mål montageplade (B x H)	899 mm x 1.696 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kode	IK10
Antal låger	1
Bemærk	På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
Grundmateriale	Rustfrit stål
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	133 kg
Bruttovægt	140,4 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SE Enkeltskabssystem, BHD: 1000x1800x400 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt frontlåge

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK