

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5858.600

## Enkeltskabssystem VX SE

Stat: 12-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5858.600 - Enkeltskabssystem VX SE Rustfrit stål

Enkeltskab af rustfrit stål med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, fastskruet bagplade og låge. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Effektivitetsforøgende, da sidepladerne ikke skal monteres.



## Funktioner

Best.nr.	SE 5858.600
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplade: Stålblade, 3,0 mm
Overflade	Kabinet, låge og bagplade: Matslebet, kornstørrelse 400 Flangeplader: blank Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre Bagplade, kan skrues af Montageplade Flangeplader Lås: 3 mm dobbeltkam 2 montageskinner 18 x 39 mm

# Funktioner

Dimensioner	Bredde: 1.200 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 500 mm
Mål montageplade (B x H)	1.099 mm x 1.096 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IK-kode	IK10
Antal låger	2
Bemærk	På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning.
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	115 kg
Bruttovægt	129,8 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1200x1200x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, to låger på forsiden

## Godkendelser.

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade Kapslingsklasse
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---