

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.052 Kabelkanal

Stat: 23-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.052 - Kabelkanal til VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med hængslet, aftagelig kabelafskærmning i begge sider.

## Funktioner

Best.nr.	DK 5302.052
Produktbeskrivelse	Kabelkanal til skjult kabelføring. Permanent praktisk tilgang til kabler via aftagelig kanaldæksel med hængsler. Kanalen har kabelgennemføringsmuligheder til kabinettets inderside og gennem kanalens bagside. Kabelholdebøjlerne, der følger med kanalen, kan sættes på kanalens kabelfingre i justerbar dybde og understøtter dermed kabelføringen. Kabelkanalen kan også skrue monteres. Kan kombineres med børstesættet til VX IT, som sikrer optimeret luftstyring.
Fordele	Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse Høj pakningstæthed takket være HE-orienteret kabelføring Kan sammenbygges ryg mod ryg Indsættelig kabelkanal som skotelement over luftkortslutning i ventileret kabinet Kabelgennemføring, som kan låses fast, kan udstyres med udbygningskomponenter i 1 HE-montagestandard
Tekniske data	Integrerede 19"-montageudsparinger (1 HE): 6 stk.
Materiale	Stålplade Plast efter UL 94-HB
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Kabelkanal 2 afdækninger 14 kabelfingre, 6 HE 10 kabelholdere Inkl. montagematerialer
Højdeenheder	42 HE
Passer til	Kan ikke kombineres med 19"-profilskinner dynamic, til VX IT

# Funktioner

Bemærk	Ved symmetrisk indvendig udbygning i kabinettypen VX IT er det ikke muligt at kombinere med 19"-profilskiner dynamic, og ved asymmetrisk indvendig udbygning er der mulighed for ensidig montering.
Dimensioner	Bredde: 109,5 mm Dybde: 314,5 mm Længde: 1.872 mm
Passer til	Bokstype: VX IT Data Rack TX CableNet Bredde: = 800 mm Højde: = 2.000 mm = 2.122 mm
Passer til bredde	800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	9,2 kg
Bruttovægt	9,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	Kabelkanal til VX IT, TE, 42 HE, RAL 9005