

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.157

Profilskinner dynamic, 482,6 mm (19")

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.157 - Profilskiner dynamic, 482,6 mm (19") til VX IT

Profilskiner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

Funktioner

| | |
|-----------------------|---|
| Best.nr. | VX 5302.157 |
| Produktbeskrivelse | Velegnet til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i 19"-systemhullerne. |
| Fordele | Integreret dobbeltsidet HE-tekst Integrerede systemhuller i HE-grid på forsiden og i siderne, muliggør HE-kompatibel montering af kabelføringslementer til struktureret kabelføring |
| Tekniske data | Runde og firkantede huller i siden i HE-grid En potentialudligning på monteringsniveauet og ved rammen sker via monteringslementerne Monteringshuller i tommemål inkl. HE-midtermontering iht. standard EIA 310 E |
| Anvendelsesområder | Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål i VX IT-kabinetsystemet |
| Materiale | Stålplade, 2,5 mm |
| Overflade | Grundet |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Indbygningsposition | bagtil |
| Indbygningsmuligheder | Alternative montagebredder fra 21"-24", kan realiseres afhængigt af valgt fastgørelsestype og kabinetmål |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|--|
| Montageanvisning | Montering kræver en kombination med tværstiver, dybdeafstivning eller monteringsvinkler Anvendelsen af forskellige fastgørelsesmuligheder afhænger af det aktuelle kabinetmål |
| Passer til | Højde: = 47 HE |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 14,4 kg |
| Bruttovægt | 14,9 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 56,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | VX IT Profilsk Dyn Bagtil 19" 47HE |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--------------------|
| Forklaringer. | Producenterklæring |
|---------------|--------------------|