Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5368.050

PC-skabssystem

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

PC 5368.050 - PC-skabssystem

Sikker placering af samtlige PC-komponenter, fra monitor over PC og til tastatur. Optimal betjeningskomfort og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.





Funktioner

Best.nr.	PC 5368.050
Udgave	med glaslåge foroven, tastaturskuffe og apparathylde
Produktbeskrivelse	Sikker placering af samtlige PCkomponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.
Materiale	Skab, låge, baglåge, indbygningsfelt, aflægningsflader: Stålplade Håndtag, deko-paneler: Plast Lågepaneler: Aluminium Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
General colour	RAL 7035
Farve	Skab, låge, deko-paneler, aflægningsflader: RAL 7035 Håndtag: RAL 7015 Monitorfelt, lågemidterdel: RAL 7015

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet, låge, baglåge Flangeplader Glaslåge, foroven Tastaturskuffe Apparathylde
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 836 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 12
Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)	480 x 70 x 260 mm
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	108,5 kg
Bruttovægt	110 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	422,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x836 mm, sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)

Godkendelser.

Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK